


Lampade Germicide Sterilizzanti in metallo 150W 60W



Power

150W

60W

CE

RoHS




A mobile disinfection lamp guarding the house

EFFICIENT STERILIZATION | SMART TIMING

Double Protection

30 MINUTE QUICK DISINFECTION

High power intelligent remote control



360 ° all-round sterilization

Ultraviolet is an electromagnetic wave with a wavelength of 200-300nm (including ultraviolet in sunlight). With 253.7nm bactericidal effect as strong, ultraviolet rays destroy virus bacteria. The mechanism is mainly to interfere with its RNA replication and inactivate its proteins.

Common Virus Bacteria in the Family



Influenza A virus



Staphylococcus aureus



Mites



Specifiche Tecniche 150 Watt e 60 Watt

Articolo	LM773 150 Watt / LM772 60 Watt
Applicazioni	Negozi/Bar/Hall/Uffici/Saloni di bellezza/Soggiorni/Camere da letto/bagni/etc.
Area di copertura	200 mq. (150 Watt) / 80 mq. (60 Watt)
Colore	Nero
Controllo	Telecomando elettronico con timer
Descrizione	I raggi UVC uccidono i microrganismi distruggendone il DNA, così facendo si raggiunge la massima disinfezione.
Illuminazione	Tubo al quarzo
Confezione	1 / 5
Materiali	Alluminio e tubo al quarzo 253,7 nm
Frequenza	50 Hz
P.S.	Ozono
Potenza	150 Watt / 60 Watt
Voltaggio	230 Vac
Lunghezza Cavo	1,5 metri
Dimensioni	96 x 20 cm (150 Watt) / 58 x 20 cm (60Watt)
Prezzo 150 Watt	275,00 € + IVA
Prezzo 60 Watt	185,00 € + IVA

Caratteristiche

Cos'è questo prodotto?

La lampada multifunzionale di sterilizzazione ad alta efficienza è un prodotto innovativo funzionante come sterilizzatore attraverso i raggi UV e ozono.

Il prodotto ha contemporaneamente le funzioni di sterilizzazione e disinfezione.


È destinato all'uso in ambienti domestici e pubblici.

La radiazione ultravioletta aiuta a disinfettare danneggiando il DNA di vari microrganismi

Avvertenze e modalità d'uso

1. Evitare di esporre questo prodotto ad uso esterno, umidità e vibrazioni;
2. Evitare di coprire la lampada durante il funzionamento;
3. Evitare di utilizzare la lampada in presenza di persone e animali domestici. E' consigliabile di non guardare la lampada a causa del rischio di lesioni agli occhi.;
4. L'esposizione prolungata alla luce UV può danneggiare la pelle e gli occhi. L'inalazione prolungata di ozono può danneggiare la mucosa respiratoria. Chiudere le finestre e le porte prima di accendere la lampada e assicurarsi che non ci siano persone e/o animali domestici nella stanza.
5. La struttura dell'ozono è relativamente instabile, di solito si disintegra nell'intervallo dai 30 ai 40 minuti, quindi si consiglia di tornare nella stanza dopo questo periodo e dopo lo spegnimento della lampada e aprire le finestre per ventilare l'ambiente;
6. Impostare il timer per il tempo desiderato, attivare la lampada e uscire immediatamente dall'ambiente.

Certificazioni



Argo elettronica

Via Giorgio Campagna 50/E - 41126 - MODENA

tel. 059 331708 - info@argoelettronica.it